

Garant**Nareznica, BSW: W2.3/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141550 W2.3/4
GTIN	4062406223953
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Tehnički opis

Ø navoja	69,85 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	srednje
Veličina navoja	W2.3/4
Vanjski Ø	120 mm
Navoji po colu	3,5
Visina	36 mm

Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		