

Garant**Nareznica HSS, MF: 15X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 15X0,75
GTIN	4062406222123
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

1 3/4-uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,75 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 11 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø	38 mm
Visina	11 mm
nagib	0,75 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M15×0,75

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		