

Garant**Nareznica, G: G5/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142050 G5/8
GTIN	4062406224042
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s uvodnim konusnim djelom s obje strane za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/dio 1.

Standard: EN 24231

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 22,91 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

Tehnički opis

Ø navoja	22,91 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	A

Veličina navoja	G5/8
Vanjski Ø	55 mm
Navoji po colu	14
Visina	16 mm
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 24231
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		