

Garant**Nareznica, BSW: W3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141550 W3
GTIN	4062406223960
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za Whitworth navoj prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

Tehnički opis

Ø navoja	76,2 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	srednje
Veličina navoja	W3
Visina	36 mm
Vanjski Ø	120 mm
Navoji po colu	3,5

Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		