

Garant**Nareznica, UNF: 1.3/8-12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 142620 1.3/8-12 |
| GTIN | 4062406224288 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Upotreba:

Za navoj UNF ASME -- B1.1.

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 34,93 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 18 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------|----------|
| Ø navoja | 34,93 mm |
| Vanjski Ø | 65 mm |
| Visina | 18 mm |
| Navoji po colu | 12 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Veličina navoja | 1.3/8-12 UNF |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta navoja | UNF |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Razred tolerancije | 2A |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |