

Garant**Nareznica HSS, MF: 26X1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 141050 26X1 |
| GTIN | 4062406222345 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

1 3/4-uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------|
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |
| nagib | 1 mm |
| Vanjski Ø | 55 mm |
| Visina | 16 mm |
| Veličina navoja | M26×1 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Vrsta navoja | MF |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |