

**Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 25 mm, Ø DC: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	119010 19
GTIN	4014586612713
Razred artikla	03G

Opis**Izvedba:**

HSS krunsko svrdlo s QuickIN prihvatom.

Ukupna duljina: 72 mm kod svih veličina svrdla

Odgovara:

Sustav brze izmjene alata bez ključa osigurava uštedu vremena.
Odgovara za FEIN krunske bušilice, a uz primjenu adaptera i za bušilice drugih proizvođača. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % – 60 %.

Dio isporuke:

Bez šiljka za centriranje.

Napomena:

FEIN bušilice za svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.
Kod krunskih svrdla 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje 119019.

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	19 mm
Rezni materijal	HSS
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		