



Ravna brusilica Akumulator, tip: GGS18VLI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077267 GGS18VLI
GTIN	3165140861939
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska ravna brusilica s robusnim 4-polnim visokoučinkovitim motorom koji se može opteretiti.

- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi vijek trajanja.**
- **Inovativne baterije CoolPack produljuju vijek trajanja.**
- **Kompaktna izvedba i mala težina za udobno rukovanje.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) tvrtke Bosch štiti bateriju od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x 18 V / 5,0 Ah litij ionsku bateriju, punjač, 2 viličasta ključa SW 19, L-BOXX 136 i umetak za GGS 18 V-LI.

Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Oznaka proizvođača: GGS18 V-Li

Broj sadržanih baterija: 1

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Kapacitet baterije: 5 Ah

Napon baterije: 18 V

Raspon broja okretaja: 22000 min⁻¹

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
----------------	------

Težina	1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN	3,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	GG518 V-Li
Elektroničko namještanje broja okretaja	ne
Kapacitet baterije	5 Ah
maksimalni Ø steznih kliješta	8 mm
Raspon broja okretaja	22000 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Koferski sustav (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
Uređaj za punjenje akum. jedinica tip AL1860CV	073866 AL1860CV
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akum. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV