

**Udarni odvijač, tip: IPWE400R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Razred artikla	03M

Opis**Izvedba:****Udarni odvijač od 1/2 cola s velikim okretnim momentom do 400 Nm.**

- **Elektronika s upravljanjem broja okretaja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Ergonomski dizajn s dosjedom Softgrip i robusnim metalnim kućištem mjenjača.**

Prednost:

Elektronika s upravljanjem broja okretaja.

Tehnički opis

Broj udaraca	1000 - 2600 min ⁻¹
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M12 – M20
maksimalan broj okretaja	0 - 1700 min ⁻¹
maskimalan okretni moment	400 Nm
Oznaka proizvođača	IPWE400R

Prihvat snaga	725 W
Težina	2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN	15,9 m/s ²
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski-četverokut
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	Čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak
USP2	maks. Ø vijaka M12-M20, prihvat za alat, vanjski četverokut od 1/2 cola
USP1	400 Nm