



Ručna kružna pila, tip: GKS55GCE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Snažne kružne pile s

- **blokadom vretena.**
- **Constant-Electronic.**
- **Usisavanje prašine.**
- **Mekani zalet.**
- **Kompatibilan s vodilicom (FSN 1600).**

Snažna ručna kružna pila male težine i kompaktne konstrukcije.

- **Promjenjiv broj okretaja za prilagodbu brzine rezanja materijalu.**
- **Identične linije rezanja za rezove od 90 ° i 45 °.**
- **Velika dubina reza: Dvostupanjski mjenjač za veće kapacitete rezanja.**
- **Motorna kočnica i blagi rad za sigurno piljenje.**

Dio isporuke:

Uključuje unutarnji šesterokutni prihvat, list pile od tvrdog metala (Speedline Ø 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), uzdužni graničnik, vakuumski adapter, paralelni graničnik L-BOXX 238.

Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.

Tehnički opis

Ø lista pile	165 mm
maksimalne vibracije prema EN	4 m/s ²
maksimalan broj okretaja	4700 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GKS 55+ GCE
Ø rupe na listu pile	20 mm
Prihvat snaga	1350 W
maksimalna dubina reza 90 °	63 mm
Težina	3,8 kg
Izvedba	Ručna kružna pila
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Koferski sustav (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

List kružne pileza aluminij Ø lista D 165 mm	583920 165
--	------------