

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302767 16
GTIN	4062406230043
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
----------------------------	--------

ER stezni ključ	16
Rezervna ER matica	16
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
---	-----------