

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 50 A = 100, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302827 25
GTIN	4062406230098
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Tehnički opis

Rezervna ER matica	25
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
ER stezni ključ	25

Stezni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
---------------------------------------	-----------