

**Weldon stezna glava oblik AD, BT 40 A = 100, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302617 20
GTIN	4062406230371
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Stezni Ø D ₁	20 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
-------------------------------------------------------	-----------