


Weldon stezna glava oblik AD, BT 40 A = 100, Stezni Ø D1: 6mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302617 6
GTIN	4062406230326
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------