

**Weldon stezna glava oblik AD, BT 50 A = 100, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302667 16
GTIN	4062406230425
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	48 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------