

 steinel**Temperaturni skener HG Scan PRO, tip: 007553**

---

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078325 007553
GTIN	4007841007553
Razred artikla	07E

---

**Opis****Izvedba:**

Temperaturni skener za prihvatanje podataka o temperaturi na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasrea. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Podešavanje u koracima od 10 °C.

HG Scan PRO s inteligentnom izmjeno podataka između temperaturog skenera i ventilatora vrućeg zraka. Opskrba strujom pomoću ventilatora vrućeg zraka.

Potpuna kontrola temperature kod radova s izratcima osjetljivima na temperaturu. HG Scan PRO mjeri temperaturu na gornjoj površini izratka pomoću infracrvenog zračenja. Idealno utvrđivanje razmaka pomoću lasera. Akustično kao i optičko upozorenje ako je temperatura ispod ili iznad optimalne temperature. Mjerenje temperature između 0 – 300 °C, podešenost u koracima od 10 °C.

**Odgovara:**

Prikladno za fen za vrući zrak HG 2620 E.

---

**Tehnički opis**

Težina	120 g
prikladno za	HG 2620

---

Područje evidentiranja temperature	0 - 300 °C
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Temperaturni skener