

PRYOR**Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Zrcalni natpis 0 – 9, visina natpisa: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085420 3
GTIN	5022044006379
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Zrcalni natpis; to znači da se znak utiskuje obrnuto na bočnoj strani obratka (za izradu kalupa).

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, npr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

ukupna duljina	63,5 mm
----------------	---------

Debljina drška	6,35
Visina natpisa	3 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Držač za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------