



## Kompaktna kutna brusilica, tip: AGV10125EK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Razred artikla	03M

### Opis

#### Izvedba:

**Milwaukee kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.** Kompaktna, snažna kutna brusilica s velikom dubinom rezanja zahvaljujući plosnatoj metalnoj glavi prijenosnika.

- **Mrežni kabel 4 m.**
- **Blokada vretena za brzu izmjenu ploča.**
- **Brzo podešavanje zaštitnog poklopca.**

Blokada ponovnog uključivanja. Kutna brusilica 1000 W / 125 mm, **kratke izvedbe.** Sa stezaljkom.

#### Dio isporuke:

Ručica, zaštitni poklopac, stezna matica.

#### Napomena:

Sve kompaktne kutne brusilice s prekidačem i mehanizmom zaključavanja bez funkcije automatskog prekidanja sklopke.

### Tehnički opis

maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalne vibracije prema EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Težina	2,2 kg
Blokada pokretanja	da
Prihvat snaga	1000 W
Sigurnosni sklop	ne

Oznaka proizvođača	AGV10-125EK
Posebnost	kratka izvedba
maksimalna dubina razdvajanja	33 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	11000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

---

## Pribor

Zatezna matica M14 tip NUT	073930 NUT
Zatezna matica M14 tip FIXTEC	073930 FIXTEC