

**Kutna brusilica GWS, tip: 24-180LVI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Razred artikla	03C

**Opis****Izvedba:****Snažna kutna brusilica od 180 mm:**

- Snažni 2400 W motor s mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
- Visoki stupanj zaštite korisnika zahvaljujući antivibracijskoj dršci i dodatnoj dršci, sustavu KickBack Stop i zaštiti od ponovnog pokretanja.
- Rotacijska ručica sa stremenom za optimalno brušenje i odvajanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu, garnituru stezaljki

**Tehnički opis**

Blokada pokretanja	da
maksimalni Ø diska	180 mm
maksimalne vibracije prema EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	5,4 kg
Oznaka proizvođača	GWS 24-180 LVI
maksimalna dubina razdvajanja	54 mm
Blokada trzaja	da
Posebnost	Rotacijska ručica stremena
Prihvat snaga	2400 W

Nježni zalet	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica