



LED industrijska čeona svjetiljka, Oznaka proizvođača: IH6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081477 IH6
GTIN	4029113561006
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Kvalitetne i učinkovite LED **industrijske čeone** svjetiljke za profesionalnu primjenu.

- **Rotacijska glava i kontinuirano fokusiranje.**
- **Izmjenjiva traka za čelo, pogodna za pranje.**

LED-čeona lampica visokog komfora nošenja i optimiranim izjednačavanjem težine. **Moguće kontinuirano prigušenje.**

Napomena:

Na proizvode „i-serije“ proizvođač samo pri online garanciji daje garanciju od 24 mjeseca. <https://www.lensler.com/de/produkte/service-garantie/> ovdje je opisan tijek online registracije.

IP-klasa zaštite: IP X4

IP-klasa zaštite: IP X4

Jakost svjetlosti stupanj 1: 200 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 5 lm

Trajanje osvjetljenja stupanj 1: 4 h

Trajanje osvjetljenja stupanj 2: 60 h

Advanced Focus System (AFS): Da

Tehnički opis

Širina osvjetljenja	20 - 120 m
Oznaka proizvođača	IH6
Trajanje osvjetljenja	4 - 60 h

Težina	132 g
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Advanced Focus System (AFS)	da
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	da
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti	5 - 200 lm
Broj sadržanih baterija	3
Ø glave	28 mm
Rapid Focus	da
IP-klasa zaštite	IP X4
ATEX zona	nema
kemijski sastav	Alkali-Mangan
na punjenje	ne
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	da