



## LED industrijska čeona svjetiljka, Oznaka proizvođača: IH6R



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081477 IH6R
GTIN	4029113561037
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Kvalitetne i učinkovite LED **industrijske čeone** svjetiljke za profesionalnu primjenu.

- **Rotacijska glava i kontinuirano fokusiranje.**
- **Izmjenjiva traka za čelo, pogodna za pranje.**

Punjiv. S litij-ionskom baterijom i USB punjačem.

LED čeona svjetiljka udobna za nošenje s optimiziranom ravnotežom težine. **Mogućnost kontinuiranog prigušenja.**

#### Napomena:

Na proizvode „i-serije“ proizvođač samo pri online garanciji daje garanciju od 24 mjeseca. <https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/> ovdje je opisan tijek online registracije.

IP-klasa zaštite: IP X4

IP-klasa zaštite: IP X4

Jakost svjetlosti stupanj 1: 200 lm

Jakost svjetlosti stupanj 2: 5 lm

Trajanje osvjetljenja stupanj 1: 2 h

Trajanje osvjetljenja stupanj 2: 40 h

Advanced Focus System (AFS): Da

### Tehnički opis

Težina	132 g
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Trajanje osvjetljenja	2 - 40 h

Broj sadržanih baterija	3
Širina osvjtljenja	20 - 120 m
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti	5 - 200 lm
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	da
Advanced Focus System (AFS)	da
Oznaka proizvođača	IH6R
Ø glave	28 mm
IP-klasa zaštite	IP X4
ATEX zona	nema
kemijski sastav	Nikal - metal hidrid
na punjenje	da
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	da