

HOLEX**Držac za glodače glave oblik A, BT 40 A = 100, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303027 22
GTIN	4062406231064
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹. Oblik A.

Dio isporuke:

Uključuje povlačni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	48 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22
Ø trna d ₁	22 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Stezni Ø D ₁	22 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža