

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7520, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmaks} = 4\text{mm}$ .

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEMT 1305 AGSR
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		