

HOLEX
**Držač glodačkih glava s unutarnjim hlađenjem, Ø d = 12 mm, Navoji M ×
Duljina L1: M5X20**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301338 M5X20
GTIN	4062406231002
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:
Tolerancija drške h6.
Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

Unutarnje hlađenje: da

 Ø rupe D₁: 5,5 mm

 Ø D₂: 10 mm

Ukupna duljina: 65 mm

 Korisna duljina L₁: 20 mm

 L₂: 5 mm

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	20 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø rupe D ₁	5,5 mm
Ukupna duljina	65 mm
L ₂	5 mm
Prihvat	Ø d = 12 mm
Ø drške d	12 mm
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Prihvat za vijčano glodalo