

Garant

GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 8xD, Sustav / Ø drške: DM/40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264930 DM/40
GTIN	4062406231330
Razred artikla	29E

Opis

Dio isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 408 mm

područje koje se ne može pritezati S: 144 mm

preporučena duljina stezanja: 160 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

preporučena duljina stezanja	160 mm
područje koje se ne može pritezati S	144 mm
Sustav	DM
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208
Ukupna duljina L	408 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264838; 264839
Serijska	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Vibracija	prigušeno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje