

Garant**GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 11×D, Sustav / Ø drške: DM/60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Razred artikla	29E

Opis**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 808 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 10 mm

područje koje se ne može pritezati S: 309 mm

preporučena duljina stezanja: 240 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	10 mm
Sustav	DM
područje koje se ne može pritezati S	309 mm
preporučena duljina stezanja	240 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Visokotlačno spojno crijevo	269207
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208

Ukupna duljina L	808 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne glave	264838; 264839
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	11×D
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje