

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: GL/10****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 264831 GL/10  |
| GTIN           | 4062406231477 |
| Razred artikla | 29D           |

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 264866; 264870 i 264874.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: GL

Promjer: 16 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 0602..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  predbušenja  $D_{min}$ : 20 mm

Udaljenost vrha od osi: 11 mm

**Tehnički opis**

|   |            |
|---|------------|
| Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$ | 20 mm      |
| Kut rezne oštrice                             | 95 stupanj |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Ukupna duljina L                      | 15,4 mm     |
| Promjer                               | 16 mm       |
| Serija                                | Master Mute |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava        | SCLCL       |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. |
| Udaljenost vrha od osi                | 11 mm       |
| Sustav                                | GL          |
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 269028 38   |
| Primjena                              | lijeva      |
| Unutarnje hlađenje                    | da          |
| Vrsta proizvoda                       | Rezna glava |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 38 | 269028 38 |
|---|-----------|