

HOLEX**Alat za savijanje bakrenih cijevi, za vanjski Ø cijevi: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	821310 14
GTIN	4062406237561
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Kut savijanja do 180° kod najmanjeg mogućeg polumjera bez izobličenja cijevi. Segment za savijanje s namještanjem stupnjeva.

Lagana konstrukcija za jednostavan rad. Protuklizna ručica.

Upotreba:

Za savijanje mekih bakrenih cijevi. Budući da se kliješta može postaviti i centralno na cijev, kontra-lukove se može saviti u svim smjerovima bez prijelaza i bez zasjeka.

Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	14 mm
Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi)	47 mm
maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje