

Garant**Pločasto glodalo s navojem HSS širina $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$ / broj pločica Z:
63/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218417 63/4
GTIN	4062406239428
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovit sustav pločastog glodala s izborom drške i **cjenovno povoljnog čeličnog lista** ili drške i **preciznog temperaturno postojanog HSS lista otpornog na savijanje**.
Posebno za primjenu u dubokim utorima.

Upotreba:

Za urezivanje i odrezivanje. Za visoku točnost ponavljanja u serijskoj proizvodnji koristiti HSS list.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

Može se nabaviti do $\varnothing D = 200$ mm.

HSS rezervni listovi mogu se naknadno naručiti.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	15,75 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za $a_p 2,2$ mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Broj oštrica Z	4
Ø D ₂	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XC.. 1119
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L _{ukupno} za a _p 1,5 mm	33,4 mm
Ø reza D _c	63 mm
Širina a _p	1,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo