

Garant**Osnovni držač nareznice s izjednačenjem duljine VDI, Ø drške D1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319793 40
GTIN	4062406239855
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

VDI drška.

Robusni držač, sve funkcionalne površine su kaljene i brušene. Izjednačenje duljine na povlačenje i pritisak radi izrade kalibriranih vanjskih navoja. Prihvat standardnim DIN nareznica (okrugla izvedba).

Prednost:

- **Smanjenje troškova uz modularni sustav.**
- **Svi izmjenjivi nastavci pristaju u osnovni držač.**
- **Središnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Precizan i kod dugih navoja.**
- **Visoka kvaliteta navoja.**

Upotreba:

Narezivanje vanjskih navoja nareznicom. Primjena prvenstveno na tokarilicama, ali prikladno i za glodalice.

Dodatni pribor:

Adapter nareznice br. 319795.

Tehnički opis

Kompenzacija duljine na vlak	12 mm
Duljina D (L)	73 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40

Kompensacija duljine na tlak	4 mm
VDI veličina	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Vrsta proizvoda	Držač za nareznicu

Pribor

Adapter za narezniceizmjenjivi umetak za navoj M12-M14	319795 M12-M14
Adapter za narezniceizmjenjivi umetak za navoj M10	319795 M10
Adapter za narezniceizmjenjivi umetak za navoj M3-M6	319795 M3-M6
Adapter za narezniceizmjenjivi umetak za navoj M7-M9	319795 M7-M9