

**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni  $\varnothing$  D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307517 6
GTIN	4062406242046
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**Upotreba:**

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
L <sub>3</sub>	26 mm
Putanja V	10 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	26 mm
Navoj M	M5
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm

Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

---

## Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 6 mm	343720 6
---------------------------------------	----------