

**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni \varnothing D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307517 8
GTIN	4062406242053
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Upotreba:

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

L ₃	26 mm
Duljina izboja A-dimenzija	75 mm
Stezni \varnothing D ₁	8 mm
Vanjski \varnothing D	50 mm
Navoj M	M6
Putanja V	10 mm

Ø D ₂	28 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 8 mm	343720 8
---------------------------------------	----------