

**Ljepljiva traka ojačana vlaknima, maslinasto zelena, Širina×Duljina (mm×m):
50X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.

Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

vrsta ljepljive trake: jednostrano

ljepilo: Prirodni kaučuk

Debljina: 0,3 mm

Tehnički opis

Materijal nosača	Tkanina
finoća mreže	59 mesh
Temperatura skladištenja	20 °C

List s podacima

Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Sposobnost širenja	12,5 %
Debljina	0,3 mm
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Vlačna čvrstoća	5,8 N/mm
Boja	zeleno
Ijepilo	Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku	0,33 N/mm
postojanost na temperaturi do	40 °C
Duljina	50 m
širina	50 mm
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Vežanje
Primjena	Učvršćivanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Pakiranje
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Odljepiti
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Atribut imena proizvoda	maslinasto zelena
Vrsta proizvoda	Selotejp