

**Ljepljiva traka ojačana vlaknima, crveno, Širina×Duljina (mm×m): 38X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.

Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

vrsta ljepljive trake: jednostrano

ljepilo: Prirodni kaučuk

Debljina: 0,3 mm

Tehnički opis

ljepilo	Prirodni kaučuk
Duljina	25 m
Snaga lijepljenja na čeliku	0,33 N/mm

List s podacima

najkraći rok trajanja	12 mjesec
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vlačna čvrstoća	5,8 N/mm
postojanost na temperaturi do	40 °C
širina	38 mm
Debljina	0,3 mm
Temperatura skladištenja	20 °C
Sposobnost širenja	12,5 %
Posebnost	Otporan na UV-zrake
Posebnost	mogućnost kidanja rukom
Boja	crveno
relativna vlažnost u skladištu	50 %
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Primjena	Brtvljenje
Primjena	Pričvršćivanje
Primjena	Vezanje
Primjena	Učvršćivanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Pakiranje
Primjena	Lijepljenje
Primjena	Odljepiti
Materijal nosača	Tkanina
finoća mreže	59 mesh
Atribut imena proizvoda	crveno
Vrsta proizvoda	Selotejp