

**Ljepljiva krep traka, set natur, Širina×Duljina (mm×m): 18X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.

Lagana krep traka s dobrom snagom lijepljenja za kratkotrajne radove prekrivanja glatkih površina u zatvorenim prostorima. Otporno na temperature do 60 °C.

Preporuka:

Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

Ljepilo: Prirodni kaučuk

Debljina: 0,14 mm

količina ljepljivih traka: 12

Tehnički opis

najkraći rok trajanja	12 mjesec
postojanost na temperaturi do	60 °C
Vlačna čvrstoća	3 N/mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano

List s podacima

Primjena	Vežanje
Primjena	Maskiranje
Primjena	Odljepiti
Primjena	Učvršćivanje
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Temperatura skladištenja	20 °C
Debljina	0,14 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,32 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
ljepilo	Prirodni kaučuk
Boja	prirodna
širina	18 mm
Materijal nosača	Glatki krep
Duljina	50 m
količina ljepljivih traka	12
Sposobnost širenja	10 %
Vrsta proizvoda	Selotejp