

HOLEX**Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300205 8
GTIN	4062406242190
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihвата	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 8 mm	309900 8
------------------------------------------------------	----------