

**HOLEX****Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,  
Stezni  $\varnothing$  D1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300225 40
GTIN	4062406242695
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**S kanalima rashladnog sredstva. Ne može se zaključiti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$ D	80 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	40 mm
Rezervni stezni vijak 309900	32
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD

Provrst za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 32 mm	309900 32
---	-----------