

**HOLEX****Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,  
Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 300225 12     |
| GTIN           | 4062406242626 |
| Razred artikla | 32A           |

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**S kanalima rashladnog sredstva. Ne može se zaključiti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Duljina izboja A-dimenzija   | 50 mm        |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 12 mm        |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12           |
| Vanjski Ø D                  | 42 mm        |
| Prihvat                      | SK 40 kratko |
| Standard                     | DIN 6359     |
| Norma prihvata               | ISO 7388-1   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Oblik                                      | AD                               |
| Provrt za rashladne kanale                 | ne može se zaključati            |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                           |
| Strategija rezanja                         | HPC                              |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine   |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|