

HOLEX**Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,
Stezni Ø D1: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300225 32
GTIN	4062406242688
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

S kanalima rashladnog sredstva. Ne može se zaključiti.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	32
Vanjski Ø D	72 mm
Stezni Ø D ₁	32 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD

Provrta za rashladne kanale	ne može se zaključiti
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom Ø D1 32 mm	309900 32
---	-----------