



## Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 100, Stezni Ø D1: 20mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300245 20
GTIN	4062406242770
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

#### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Tehnički opis

Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski Ø D	52 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

**Pribor**

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim $\varnothing$ D1 20 mm	309900 20
---	-----------