

**Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300277 6
GTIN	4062406242862
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	25 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Rezervni stezni vijak 309900	6
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim $\varnothing$ D1 6 mm	309900 6
--	----------