

**HOLEX**
**Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 100,  
Stezni  $\varnothing$  D1: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300255 20
GTIN	4062406242855
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**S kanalima za rashlađivanje. Ne može se zaključati.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski $\varnothing$ D	52 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD

Provrta za rashladne kanale	ne može se zaključiti
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

---

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------