

**Weldon stezna glava oblik AD, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300277 8
GTIN	4062406242879
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Rezervni stezni vijak 309900	8
Prihvat	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 8 mm	309900 8
--	----------