

HOLEX**Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,
Stezni \varnothing D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300325 20
GTIN	4062406243142
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

S kanalima za rashlađivanje. Ne može se zaključati.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	52 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni \varnothing D ₁	20 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	AD
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20
---	-----------