

**HOLEX**
**Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,  
Stezni  $\varnothing$  D1: 18mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300325 18
GTIN	4062406243135
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**S kanalima za rashlađivanje. Ne može se zaključati.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	18 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	AD
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------