


Weldon stezna glava oblik AD, SK 50 A = 160, Stezni Ø D1: 18mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300355 18
GTIN	4062406243326
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta centriranja G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
Stezni Ø D ₁	18 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Prihvat	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------