

**Garant**

**Držač za glodače glave, s rupama rashladnog kanala, PSC 50 kratko, Ø trna d1: 22mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308544 22
GTIN	4062406243838
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

**Upotreba:**

Za stezanje nasadnih glodačkih glava sa središnjim provrtom i glodačkih glava s poprečnim utorom.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

**Dodatni pribor:**

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885; 309893.

**Tehnički opis**

Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	22

Duljina izboja A-dimenzija	25 mm
Stezni $\varnothing D_1$	22 mm
Prihvat	PSC 50 kratko
Norma prihvata	ISO 26623-1
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

---

## Pribor

Specijalni ključ za trn $\varnothing 22 \text{ mm}$	309840 22
---	-----------