

Garant

Držač za glodače glave, s rupama rashladnog kanala, PSC 50 kratko, Ø trna d1: 16mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308544 16 |
| GTIN | 4062406243821 |
| Razred artikla | 31C |

Opis**Izvedba:**

- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodačkih glava sa središnjim provrtom i glodačkih glava s poprečnim utorom.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840, pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885; 309893.

Tehnički opis

| | |
|---|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 35 mm |
| Ø trna d ₁ | 16 mm |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 |
| Vanjski Ø D | 38 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 |
| Stezni $\varnothing D_1$ | 16 mm |
| Prihvat | PSC 50 kratko |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 |
| Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Specijalni ključ za trn $\varnothing 16 \text{ mm}$ | 309840 16 |
|---|-----------|