

Garant**ER hidraulička stezna čahura sa steznom maticom ER32, Ød: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319743 12
GTIN	4062406244057
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Velika fleksibilnost, za primjenu pri tokarenju u statičkim držačima steznih čahura, ali i kod pogonjenih alata. Najbolja svojstva ravnomjernog rada.

Za pogonjene alate s vanjskim navojem.

Prednost:

- **Idealna svojstva prigušenja vibracija, a zbog toga i optimalne površine obratka i povećani rok trajanja.**
- **Brzo i jednostavno rukovanje.**
- **Fleksibilna primjena međučahura.**
- **Savršeno centriranje.**

Upotreba:

Prikladno za bušenje, razvrtnje, spuštanje i primjenu držača za unutarnje tokarenje.

Tehnički opis

Ø d	12 mm
Navoj M	M40×1,5
Duljina D (L)	58,3 mm
Ø d ₂	50 mm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta