

**Garant****Glodača glava za navoje, s navojem, Ø D: 31mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218110 31
GTIN	4062406245252
Razred artikla	21R

**Opis****Upotreba:**

- **Za velike i duboke navoje.**
- **Za cilindrične unutarnje navoje; ostale izmjenjive pločice i nosači na upit.**
- **Za navoje prolaznih i slijepih rupa.**
- **Univerzalno primjenjivo za lijeve i desne navoje.**
- **Mala sila rezanja.**

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	22,8 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	28 mm
Broj oštrica Z	4
Veličina pločice	11
Djelatni Ø D	30,9 mm
Prihvatni navoj	M12
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø vijenca $d_1$	25 mm
$L_2$	5,2 mm
Broj steznih utora	4

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

## Pribor

Oštrica od 6 mm za Torx® Torx® profil TX8	659922 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 200 cNm	659957 200